




ラク・スタンド L

取扱説明書


※屋内仕様

ソフケン製品をご利用いただき、ありがとうございます。以下の説明をお確かめいただき、正しくお使いください。


ラクスタンドLは、基本「フレーム仕様」に加え、アルミ複合板などのボードを組み合わせた「ボード仕様」、フックを組み合わせた「イーゼル仕様」等があります。また大小規格サイズも用意されています。ご購入のスタンド仕様と本取説の図とに、多少異なる場合もありますが、手順は同様です。不明な場合はご連絡願います。



① 本体底のキャップ・ネジを外します。（本体を倒した状態で作業願います。）



② 脚フレームを本体に挿しこみ、穴位置を合わせて付属のネジで固定します。作業後、キャップ・ネジは元に戻します。




③ 本体背面にあるグリッパーネジを軽く緩めると、フレーム位置が上下に調整できるようになります。

注意：ネジは緩めすぎると外れます。

グリッパーネジ



④ パネルの取り付け・取り外しも、グリッパーを緩めてフレームの位置調整で行います。（プラスドライバー使用）



透明板を追加し、ポスター等をはさんでボード看板としてもご利用可能です。



ラクスタンドLは、軽量のアルミフレーム構造が特徴の屋内向け仕様です。もし、軒先などで利用する場合は、ウエイト（別売）を併用願います。



ウエイト
（ポリタンク）別売

- サイズ W380×D280×H160
- 材質 樹脂
- 注水時重量 10kg

SOFKEN

株式会社ソフケン

〒270-1403 千葉県白井市河原240番地
TEL 047-498-1111 FAX 047-491-7137

●メール問い合わせ store@sofken.net
●ホームページ <http://www.sofken.co.jp>
●直販ネットショップ <http://www.sofken.net>

2009 0910